

品番 : EA819GA-438

品名 : # 60・10x32mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)



販売価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
カタログ価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 49 (2026/06/21 11:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0939ページ		



仕様

直径(mm)	10	高さ(mm)	32
推奨回転数	38,200~66,800rpm	粒度	#60
軸径	6.0mm	重量(g)	15.8
適合材質	スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼		

※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.