

品番 : EA819GA-439

品名 : # 60・10x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)



販売価格	585円(税抜) / 644円(税込)		
カタログ価格	585円(税抜) / 644円(税込)		
在庫数	最新在庫: 55 (2026/06/21 12:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0939ページ		



仕様

直径(mm)	10	高さ(mm)	40
推奨回転数	38,200~66,800rpm	粒度	#60
軸径	6.0mm	重量(g)	18.0
適合材質	スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼		

※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.