

品番 : EA819GA-673

品名 : # 24・20x40mm / 6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ)



販売価格	580円(税抜) / 638円(税込)		
カタログ価格	580円(税抜) / 638円(税込)		
在庫数	最新在庫: 47 (2026/06/21 11:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0939ページ		



#### 仕様

直径(mm)	20	高さ(mm)	40
最大回転数(rpm)	クランプ長10mm:32,000 クランプ長15mm:27,300 クランプ長20mm:23,900	粒度	#24
軸径	6mm	砥粒	アルミナ
適合材質	合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス		
ソフトタイプ			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.