

品番：**EA819GA-680**

品名：# 24・50x20mm / 6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ)



| | | | |
|---------|--------------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 800円 (税抜) / 880円(税込) | | |
| カタログ価格 | 800円(税抜) / 880円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 46 (2026/06/21 11:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0939ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|--|--------|------|
| 直径(mm) | 50 | 高さ(mm) | 20 |
| 最大回転数(rpm) | クランプ長10mm:19,100 クランプ長15mm:19,100 クランプ長20mm:18,300 | 粒度 | #24 |
| 軸径 | 6mm | 砥粒 | アルミナ |
| 適合材質 | 合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス | | |
| ソフトタイプ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.