

品番 : EA819GA-689

品名 : # 24・50x10mm 軸付砥石(A/ソフトタイプ)



販売価格	590円(税抜) / 649円(税込)		
カタログ価格	590円(税抜) / 649円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/03/13 00:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0939ページ		



仕様

直径(mm)	50	高さ(mm)	10
最大回転数(rpm)	57,000	粒度	#24
軸径	6mm	砥粒	アルミナ
適合材質	合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス		
ソフトタイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.