

品番 : EA819GA-699

品名 : # 24・25x25mm / 6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 550円(税抜) / 605円(税込) | | |
| カタログ価格 | 550円(税抜) / 605円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 33 (2026/07/01 20:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0939ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|---|--------|------|
| 直径(mm) | 25 | 高さ(mm) | 25 |
| 最大回転数(rpm) | クランプ長 10mm:38.200rpm 15mm:38.200rpm 20mm:36.400rpm | 粒度 | #24 |
| 軸径 | 6mm | 砥粒 | アルミナ |
| 適合材質 | 合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス | | |
| ソフトタイプ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.