

品番 : EA819GB-190

品名 : 14本組 軸付ゴム砥石(3mm軸/ハート)



販売価格	10,900円(税抜)／11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜)／11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/02/17 12:42現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0924ページ		



仕様

<セット内容>	EA819GB-11:#100(4×8mm) EA819GB-12:#100(5×10mm) EA819GB-13:#100(6×10mm) EA819GB-14:#100(7×10mm) EA819GB-15:#100(8×10mm) EA819GB-16:#100(10×10mm) EA819GB-17:#100(10×13mm) EA819GB-18:#100(10×16mm) EA819GB-19:#100(13×13mm) EA819GB-20:#100(13×16mm) EA819GB-21:#100(16×16mm) EA819GB-25:#100(13×3mm) EA819GB-26:#100(16×4mm) EA819GB-27:#100(20×6mm)	最大回転数	EA819GB-27:47,700rpm EA819GB-21、26:59,600rpm EA819GB-19、20、25:77,500rpm EA819GB-16、17、18:95,400rpm EA819GB-15:119,300rpm EA819GB-14:139,200rpm EA819GB-13:159,100rpm EA819GB-12:198,900rpm EA819GB-11:238,700rpm
軸径	3.0mm	粒度	100(相当)
適合材質	スチール、ステンレス、鋳鉄、チタン	重量(g)	120
入数	14本		
ハードタイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

