

品番：EA819GB-262

品名：12x11mm/6mm軸 軸付フェルトバフ



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 650円(税抜) / 715円(税込) | | |
| カタログ価格 | 650円(税抜) / 715円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 30 (2026/02/17 12:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0942ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------|-----------------|--------|----------------------------|
| 直径(mm) | 12 | 高さ(mm) | 11 |
| 推奨回転数 | 3,300~13,300rpm | 軸径 | 6.0mm |
| 全長(mm) | 50 | 重量(g) | 10.0 |
| 材質 | フェルト | 適合材質 | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム |
| ハードタイプ | | | |
| 汎用的な用途で、寿命が長いのが特徴です。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.