

品番：EA819GB-278

品名：10x15mm/6mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)



販売価格	590円(税抜) / 649円(税込)		
カタログ価格	590円(税抜) / 649円(税込)		
在庫数	最新在庫: 48 (2024/05/18 08:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0993ページ		



仕様

直径(mm)	10	高さ(mm)	15
推奨回転数	3,800~15,200rpm	軸径	6.0mm
全長(mm)	55	材質	フェルト
重量(g)	10.0	適合材質	スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
スーパーハードタイプ			
重工業用や高温で研磨する場合に最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.