

品番 : EA819GF-132

品名 : # 80/13x17mm 研磨キャップ(先平/5個)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,260円(税抜) / 1,386円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,260円(税抜) / 1,386円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 13 (2026/02/17 12:40現在) | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0924ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|--------|---------|--------------------------------|
| 材質 | アルミナ | 粒度 | #80 |
| 直径(mm) | 13 | 高さ(mm) | 17 |
| 最大回転数(rpm) | 35,000 | 適合材質 | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 |
| 重量(g) | 1.23 | 専用マンドレル | EA819GF-184 |

アルミナに特別なコーティングを施した砥粒により、高い研削力と長寿命を実現しています。

専用マンドレルと組み合わせてご使用下さい。

※回転数は被削材に併せて調整して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.