


品番：EA819GF-242

品名：# 80/16x26mm 研磨キャップ(先丸/5個)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,650円(税抜) / 1,815円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,650円(税抜) / 1,815円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 13 (2026/04/09 09:14現在) | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0924ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------|--------|---------|--------------------------------|
| 直径(mm) | 16 | 高さ(mm) | 26 |
| 最大回転数(rpm) | 18,000 | 粒度 | #80 |
| 材質 | アルミナ | 適合材質 | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 |
| 重量(g) | 2.0 | 専用マンドレル | EA819GF-285 |
| 専用マンドレルと組み合わせてご使用下さい。 | | | |
| ※回転数は被削材に併せて調整して下さい。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.