

品番 : EA819GF-323

品名 : #150/10x15mm 研磨キャップ(先尖/5個)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,150円(税抜) / 1,265円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,150円(税抜) / 1,265円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 13 (2026/07/02 01:10現在) | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0924ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------|-------------|
| 直径(mm) | 10 | 高さ(mm) | 15 |
| 最大回転数(rpm) | 45,000 | 粒度 | #150 |
| 材質 | アルミナ | 重量(g) | 0.6 |
| 適合材質 | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 | 専用マンドレル | EA819GF-383 |
| 専用マンドレルと組み合わせてご使用下さい。 | | | |
| ※回転数は被削材に併せて調整して下さい。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.