

品番 : EA819GF-331

品名 : # 60/13x19mm 研磨キャップ(先尖/5個)



販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/04/09 06:30現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	0924ページ		



仕様

直径(mm)	13	高さ(mm)	19
最大回転数(rpm)	35,000	粒度	#60
材質	アルミナ	重量(g)	1.05
適合材質	スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材	専用マンドレル	EA819GF-384
専用マンドレルと組み合わせてご使用下さい。			
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.