

品番 : EA819GF-383

品名 : 10x15mm/3mm軸 研磨キャップ<sup>°</sup>用アーバ<sup>°</sup>-(先尖)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,420円(税抜) / 1,562円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,420円(税抜) / 1,562円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 25 (2026/07/02 02:06現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0924ページ                       |      |   |



#### 仕様

|            |                            |        |     |
|------------|----------------------------|--------|-----|
| 直径(mm)     | 10                         | 高さ(mm) | 15  |
| 軸径         | 3mm                        | 軸長(mm) | 25  |
| 最大回転数(rpm) | 45,000                     | 重量(g)  | 4.9 |
| 研磨キャップ     | EA819GF-321、-322、-323、-324 |        |     |

研磨キャップと組み合わせてご使用下さい。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.