

品番：EA819GF-393

品名：[φ10mm]研磨キャップセット(3mm軸)



販売価格	12,200円(税抜)／13,420円(税込)		
カタログ価格	12,200円(税抜)／13,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/12 17:13現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0924ページ		



仕様

<セット内容>			
サイズ(mm)	研磨キャップ: 先端先平 φ10×15(#60)(5個入) φ10×15(#80)(5個入) φ10×15(#150)(5個入) φ10×15(#320)(5個入) 先端先丸 φ10×15(#60)(5個入) φ10×15(#80)(5個入) φ10×15(#150)(5個入) φ10×15(#320)(5個入) 先端先尖 φ10×15(#60)(5個入) φ10×15(#80)(5個入) φ10×15(#150)(5個入) φ10×15(#320)(5個入) アーバー: 先端先平用 φ10×15 先端先丸用 φ10×15 先端先尖用 φ10×15	適合材質	スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
軸径	3.0mm	最大回転数(rpm)	45,000
先端	先平・先丸・先尖	ケースサイズ	255(W)×190(D)×40(H)mm

材質	研磨キャップ:アルミナ		
研磨キャップとアーバーのセット品です			
パーツケース付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.