品番: EA819GG-101

品名:#60/15x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)



販売価格	600円(税抜)/660円(税込)				
カタログ価 格	600円(税抜)/660円(税込)				
在庫数	最新在庫: 21 (2025/11/26 07:10現在)				
商品入数	5	販売単位	袋		
カタログページ	0979ページ				





仕様

直径(mm)	15	粒度	#60			
高さ(mm)	30	最大回転数(rpm)	38,000			
重量(g)	2.68	材質	ジルコニウム			
適合材質	スチール、ステンレス、鋳鉄	入数	5個			
専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。						
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.