品番: EA819GG-11

品名:#60/15x10mm 研磨リング(アルミナ/5個)



| 販売価格 | 395円 (税抜)/435円(税込) | | | | |
|-------------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 395円(税抜)/435円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 27 (2025/11/26 11:06現在) | | | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | | |
| カタログ ページ | 0979ページ | | | | |





仕様

| 直径(mm) | 15 | 粒度 | #60 |
|--------|-----------------------------|------------|-------------|
| 高さ(mm) | 10 | 最大回転数(rpm) | 38,000 |
| 重量(g) | 1.2 | 材質 | アルミナ |
| 適合材質 | 鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チ タニウム | 専用アーバー | EA819GG-811 |

専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。

※回転数は被削材に併せて調整して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.