


品番 : EA819GG-111

品名 : # 36/25x25mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)



販売価格	780円(税抜) / 858円(税込)		
カタログ価格	780円(税抜) / 858円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/02/17 14:00現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	0943ページ		



仕様

直径(mm)	25	粒度	#36
高さ(mm)	25	最大回転数(rpm)	22,500
重量(g)	5.0	材質	ジルコニウム
適合材質	スチール、ステンレス、鋳鉄	入数	5個
専用アーバー	EA819GG-821		

専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。

※回転数は被削材に併せて調整して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.