品番: EA819GG-112

品名:#80/25x25mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)



販売価格	705円 (税抜) / 776円(税込)				
カタログ価 格	705円(税抜)/776円(税込)				
在庫数	最新在庫: 24 (2025/11/26 09:22現在)				
商品入数	5	販売単位	袋		
カタログページ	0979ページ				





仕様

直径(mm)	25	粒度	#80
高さ(mm)	25	最大回転数(rpm)	22,500
重量(g)	3.9	材質	ジルコニウム
適合材質	スチール、ステンレス、鋳鉄	入数	5個
専用アーバー	EA819GG-821		

専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。

※回転数は被削材に併せて調整して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.