品番: EA819GG-201

品名:#40/30x30mm 研磨リング(セラミック/5個)



販売価格	1,060円(税抜)/1,166円(税込)				
カタログ価格	1,060円(税抜)/1,166円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/26 07:11現在)				
商品入数	5	販売単位	袋		
カタログページ	0979ページ				





微細な結晶粒界に沿って砥粒の破砕が進む為、切削力の持続性に優れています

仕様

直径(mm)	30	粒度	#40
高さ(mm)	30	最大回転数(rpm)	19,000
重量(g)	7.2	材質	セラミック
適合材質	スチール、ステンレス、鋳鉄	専用アーバー	EA819GG-832

専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。

微細な結晶粒界に沿って砥粒の破砕が進む為、切削力の持続性に優れています。

※回転数は被削材に併せて調整して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.