

品番 : EA819GL-103

品名 : 10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,630円(税抜) / 7,293円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,630円(税抜) / 7,293円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 14 (2026/02/17 15:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0937ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------|------------|----|-------------|
| 刃径×刃長×全長 | 10×20×60mm | 軸径 | 6mm |
| 適合材質 | ステンレス、鉄、鋳鋼 | 材質 | タンゲステンカーバイド |
| 重量(g) | 32.0 | | |
| ※回転数は被削材に併せて調整して下さい。 | | | |
| ファセットカット | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.