

品番：EA819GL-103

品名：10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,630円(税抜) / 7,293円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 6,630円(税抜) / 7,293円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 14 (2026/04/09 11:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0937ページ                       |      |   |



#### 仕様

|                      |            |    |             |
|----------------------|------------|----|-------------|
| 刃径×刃長×全長             | 10×20×60mm | 軸径 | 6mm         |
| 適合材質                 | ステンレス、鉄、鋳鋼 | 材質 | タングステンカーバイド |
| 重量(g)                | 32.0       |    |             |
| ※回転数は被削材に併せて調整して下さい。 |            |    |             |
| ファセットカット             |            |    |             |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.