

品番：EA819HB-11



品名：25x50mm/6mm軸 軸付砥石(GC 緑)



販売価格	640円(税抜) / 704円(税込)		
カタログ価格	640円(税抜) / 704円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2026/03/23 14:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0941ページ		



砥石の種類と用途
研磨中の加工工程に使用される砥石の粒度は、加工物の硬さや形状により異なり、加工物を磨く物の硬さを示す指標として、粒度番号(目数)で表わされます。粒度番号は、粒度が細かいほど番号が大きくなります。粒度番号は、粒度が細かいほど番号が大きくなります。粒度番号は、粒度が細かいほど番号が大きくなります。



仕様

直径	25mm	幅	50mm
最大回転数	25,000rpm	軸径	6.0mm
粒度	#120	砥粒	GC
結合度	H	入数	1本
使用上の注意	・グラインダーの回転数が軸付砥石の最大回転数を超えないこと ・オーバーハング時は常時13mm以下で使用する		

【注意】

- ・作業をする時は必ず保護メガネやフェイスシールドを着用して目の安全を確保してください。
- ・作業中は粉塵が多量に発生しますので防塵マスクを必ず装着してください。
- ・本品の最大回転数とは無負荷の状態の物を指します。
- ・ご使用になる前に本品を点検し、さびや傷のない事を確認してください。さび、さびのある場合はご使用にならないでください。
- ・作業中は他の人が近づかないようにしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.