

品番 : EA819HY-1

品名：19x38mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)



販売価格	470円(税抜)／517円(税込)		
カタログ価格	470円(税抜)／517円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/02/17 14:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0983ページ		



砾石の種類と用途
研磨と研削用工具に使用される高硬度の
結晶化した石です。
被削性よく、加工しやすく削る刃物の刃渡りが
しません。
アルミニウム・アルミニウム(酸化アルミニウム)の
主成形と刃削り用です。
PA = 金剛工具、被削材の硬さは人間の
スティンレス鋼より軟かい
WA = 金剛工具、被削材の
木材の一般研削
A = 一般被削材、被削材は柔軟、被削品
諸物、木材の研削
炭化ケイ素系・シリカゴーパイトを主成分
とする研削用工具
GC = 硬質合金、セラミック、石材
生石、陶磁器、ガラス、木材、不材
化成樹脂等の一般研削

仕様

直径	19mm	幅	38mm
最大回転数	10000rpm	形状	ストレート
六角軸径	6.35mm	粒度	#60
用途	合金鋼、工具鋼の精密研削や軽研削に	重量	40g

インパクトドライバー対応

装着・脱着が簡単。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.