

品番 : EA819HY-11

品名：19x38mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/WA)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 505円(税抜)／ 556円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 505円(税抜)／556円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/02/17 15:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0983ページ                      |      |   |



### 砥粒の種類と用途

研削や研削加工工程に使用される砥粒の硬さの  
高から低の順で示す。

- PA—合金鋼、工具鋼の一般粗粒
- WA—合金鋼、工具鋼、炭素鋼の  
主粒の一般粗粒
- A—一般軟鋼材、圧延炭素鋼、鍛造品、  
鋳物、主鋼材の一般粗粒

炭化ケイ素系—シリコンカーバイドを主成分とする研削用砥粒

- GC—超硬質のセラミックス、木材、  
合金鋼、ガラス、陶磁器、石材、  
炭素鋼、鍛造品、圧延鋼の一般粗粒

仕様

|              |                   |    |      |
|--------------|-------------------|----|------|
| 直径           | 19mm              | 幅  | 38mm |
| 最大回転数        | 10000rpm          | 形状 | 砲弾   |
| 六角軸径         | 6.35mm            | 粒度 | #60  |
| 用途           | 合金鋼、工具鋼の精密研削や軽研削に | 重量 | 36g  |
| インパクトドライバー対応 |                   |    |      |
| 装着・脱着が簡単。    |                   |    |      |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.