

品番 : EA819JA-512

品名 : 12x25mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削)



販売価格	6,760円(税抜) / 7,436円(税込)		
カタログ価格	6,760円(税抜) / 7,436円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/02 05:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0932ページ		




快削

仕様

軸径	6.0mm	材質	タングステンカーバイド
刃径×刃長×全長	12×25×70mm	適合材質	ステンレス鋼
快削			
快削はd-カット、d-maxカットと比較して35%多く切削でき、速度も優れています。			

代替品

	品番 EA819GL-104 コメント 仕様をご確認ください
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.