



品番：EA819JC-13

品名：12x30mm/ 6mm軸 超硬カッター



販売価格	6,270円(税抜)／6,897円(税込)		
カタログ価格	6,270円(税抜)／6,897円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/03/23 13:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0930ページ		



仕様

軸径	6mm	刃径	12mm
刃長	30mm	全長	75mm
先端角	14°	材質	タングステンカーバイド
適合材質	一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム	刃形状	dカット(ダブル/ダイヤモンド)
入数	1本入り	目の種類:ダイヤモンド	多目的タイプ。高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません

- 【使用上の注意】
- 1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に調整する事が必要です。
 - 2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。
 - 3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。
 - 4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。
 - 5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。
 - 6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。
 - 7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。
 - 8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。

dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.