


品番：EA819JF-212

品名：12x25mm/ 6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)



販売価格	5,750円(税抜) / 6,325円(税込)		
カタログ価格	5,750円(税抜) / 6,325円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/31 16:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0931ページ		



**d-max**

### 仕様

軸径	6mm	材質	タングステンカーバイト
適合材質	鉄、一般鋼、鋳物、銅	刃形状	d-max/コースカット

d-maxカットは刃の構造が強く、より力強いバリ取りに効果的です。

刃の角度を大きくし、強度を上げているため長持ちします。

#### 【使用上の注意】

- 1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に調整する事が必要です。
- 2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。
- 3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。
- 4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。
- 5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。
- 6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。
- 7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。
- 8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。

刃径	12mm	刃長	25mm
全長	70mm		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.