


品番：EA819JG-112

品名：12x22mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステン入用)



販売価格	7,370円(税抜)／8,107円(税込)		
カタログ価格	7,370円(税抜)／8,107円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/24 12:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0967ページ		



仕様

軸径	6mm	刃形状	ファインダイヤモンドカット
材質	タングステンカーバイド	適合材質	鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼
刃径	12mm	刃長	22mm
全長	67mm	入数	1本入り

kカットはすぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。

【使用上の注意】

- 1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に 調整する事が必要です。
- 2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。
- 3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。
- 4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。
- 5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。
- 6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。
- 7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。
- 8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.