品番: EA819JH-210

品名: 10x 9mm /6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)



| 販売価格 | 3,330円(税抜)/3,663円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 3,330円(税抜)/3,663円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2025/11/24 12:00現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | | |
| カタログページ | 0967ページ | | | | |











d-max

仕様

| 軸径 | 6mm | 刃径 | 10mm | | |
|-------------------------------------|--------------|------|------------|--|--|
| 刃長 | 9mm | 全長 | 53mm | | |
| 材質 | タングステンカーバイド | 適合材質 | 鉄、一般鋼、鋳物、銅 | | |
| 刃形状 | d-max/コースカット | 入数 | 1本入り | | |
| d may hw l け刃の掛告が改く トロカみいびU取りに効果的です | | | | | |

d-maxカットは刃の構造が強く、より力強いバリ取りに効果的です。

刃の角度を大きくし、強度を上げているため長持ちします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.