

品番：EA819L-1

品名：5本組 超硬カッター(6mm軸)



販売価格	22,900円(税抜)／ 25,190円(税込)		
カタログ価格	22,900円(税抜)／25,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/16 11:08現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0969ページ		



NG6	
品名	超硬カッター
品番	EA819L-1
規格	ISO 1181
材質	タングステンカーバイド
用途	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
軸径	6.0mm
刃径	9.6mm
刃長	19.0mm
全長	64.0mm
ケースサイズ	φ71×98mm
重量	約 1.2kg
価格	22,900円(税抜)
在庫	2
納期	約 1週間
保証	1年
お問い合わせ	06-6532-6226

NG6

仕様

刃径×刃長×全長	9.6×19×64mm 4種 9.6×8×53mm	軸径	6.0mm
材質	タングステンカーバイド	ケースサイズ	φ 71×98mm
用途(対象)	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄		
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。			
5本組			
NG6カット(NEXT GENERATION 6)			
NG6カット(NEXT GENERATION 6)はフルーティング加工、クロスカット及びレリーフを独自に組み合わせたもので金属材の研削速度が大幅に向上します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.