

品番：EA819L-6

品名：5本組 超硬カッター(6mm軸)



販売価格	32,300円(税抜) / 35,530円(税込)		
カタログ価格	32,300円(税抜) / 35,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/21 04:49現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0933ページ		



NG6カット(NEXT GENERATION 6)	
品名	超硬カッター(6mm軸)
品番	EA819L-6
材質	タングステンカーバイド
軸径	6.0mm
ケースサイズ	φ71×98mm
用途(対象)	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄



#### 仕様

刃径×刃長×全長	12×25×70mm 4種 12×11×56mm	軸径	6.0mm
材質	タングステンカーバイド	ケースサイズ	φ71×98mm
用途(対象)	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄		

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。

5本組

NG6カット(NEXT GENERATION 6)

NG6カット(NEXT GENERATION 6)はフルレーティング加工、クロスカット及びレリーフを独自に組み合わせたもので金属材の研削速度が大幅に向上します。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.