

品番：EA819MJ-52

品名：50mm/#120 研磨ディスク



販売価格	320円(税抜) / 352円(税込)		
カタログ価格	320円(税抜) / 352円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/23 14:33現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0966ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	ROLOC MC AC 2IN
シリーズ	スコッチ・ブライト	商品名	ロロック
用途	・塗膜、酸化被膜剥離 ・目消し、バリ取り、ヘアライン仕上げ、サビの除去に	粒度	#120
砥粒	酸化アルミニウム	カラー	茶
直径	50mm	最大回転数	25,000rpm
適応ツール	アングル6mmコレットチャックグラインダー		

下地を彫り込むことなく、表面を効率的に研磨できます。

不織布タイプのため研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。

被研磨物の形状によくなじみ、なめらかな仕上がりが得られます。

ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能

※ディスクパッドは別売りです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

