品番: EA819MJ-55

品名:50mm/#400 研磨ディスク



販売価格	330円(税抜)/363円(税込)				
カタログ価 格	330円(税抜)/363円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>24</b> (2025/11/26 11:39現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログ ページ	1004ページ				





## 仕様

メーカー	ЗМ	型番	ROLOC MC SSF 2IN
シリーズ	スコッチ・ブライト	商品名	ロロック
用途	・塗膜、酸化被膜剥離 ・目消し、バリ取り、ヘアライン仕上げ、 サビの除去に	粒度	#400
砥粒	シリコンカーバイド	カラー	灰
直径	50mm	最大回転数	25, 000rpm
適応ツール	アングル6mmコレットチャックグライン ダー		

下地を彫り込むこと無く、表面を効率的に研磨できます。

不織布タイプのため研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。

被研磨物の形状によくなじみ、なめらかな仕上がりが得られます。

ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能

※ディスクパッドは別売りです。