品番: EA819NA-23

品名:20x110mm/#240 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ



販売価格	1,210円(税抜)/1,331円(税込)				
カタログ価格	1,210円(税抜)/1,331円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/11/12 11:50現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1022ページ				









## 仕様

粒度	#240	ブラシ径	20mm		
線径	0.8mm	軸径	6mm(段付シャンク)		
ブラシ長	50mm	全長	110mm		
材質	ダイヤ混入研磨剤入ナイロン	最大回転数	1,000rpm		
ダブルスパイラルタイプ					

ダイヤ砥粒入りで研削力大幅UP

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.