

品番 : EA819RB-9.6

品名 : 9.6x64mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター



販売価格	5,610円(税抜) / 6,171円(税込)		
カタログ価格	5,610円(税抜) / 6,171円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/12 18:07現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0969ページ		



Garvop 超硬コーティング超硬カッター	
品名	EA819RB-9.6
品番	EA819RB-9.6
軸径	6.0mm
刃径	9.6mm
刃長	19.0mm
全長	64.0mm
材質	タングステンカーバイド
用途	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
特徴	ACCELERATORコーティング
形状	円柱型(エンド刃付きタイプ)
軸径	6.0mm
刃径	9.6mm
刃長	19.0mm
全長	64.0mm
重量	約0.15kg
納期	約1週間



仕様

刃径×刃長×全長	9.6×19×64mm	軸径	6.0mm
材質	タングステンカーバイド	用途(対象)	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
ACCELERATORコーティング			
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。			
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。			
円柱型(エンド刃付きタイプ)			
ARコート(ACCELERATORコート)は他の主要なダブルカットバーと比べて、材料の研削速度が最大で2倍になります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.