

品番：**EA819RC-16**

品名：16 x70mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター



販売価格	<b>10,900円</b> (税抜) / 11,990円 (税込)		
カタログ価格	10,900円 (税抜) / 11,990円 (税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 4</b> (2026/07/01 15:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0933ページ		



G0933P 超硬カッター-エンドミル	
品名	超硬カッター-エンドミル
品番	EA819RC-16
規格	16x70mm/6mm軸
材質	タングステンカーバイド
用途	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
特徴	ACCELERATORコーティング
形状	円柱型(ボールノーズタイプ)
軸径	6.0mm
刃径	16.0mm
刃長	25.0mm
全長	70.0mm
重量	約1.2g
納期	約1週間

**AR**

#### 仕様

刃径×刃長×全長	16×25×70mm	軸径	6.0mm
材質	タングステンカーバイド	用途(対象)	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
ACCELERATORコーティング			
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。			
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。			
円柱型(ボールノーズタイプ)			
ARコート(ACCELERATORコート)は他の主要なダブルカットバーと比べて、材料の研削速度が最大で2倍になります。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.