

品番：**EA819RF-12**

品名：12 x70mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター



販売価格	<b>8,040円</b> (税抜) / 8,844円(税込)		
カタログ価格	8,040円(税抜) / 8,844円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 3</b> (2026/04/09 00:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0933ページ		



G0933RF 超硬コーティング超硬カッター	
品番	EA819RF-12
品名	12 x70mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター
材質	タングステンカーバイド
用途(対象)	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
軸径	6.0mm
刃径	12mm
刃長	25mm
全長	70mm
重量	約0.1g
価格	8,040円(税抜) / 8,844円(税込)



#### 仕様

刃径×刃長×全長	12×25×70mm	軸径	6.0mm
材質	タングステンカーバイド	用途(対象)	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
ACCELERATORコーティング			
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。			
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。			
テーパ型(ボールノーズタイプ)			
ARコート(ACCELERATORコート)は他の主要なダブルカットバーと比べて、材料の研削速度が最大で2倍になります。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.