

品番：**EA819RJ-12**

品名：12 x75mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター



| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,560円 (税抜) / 9,416円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,560円(税抜) / 9,416円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/03/13 08:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0933ページ | | |



| G0933P 超硬カッター-45度標準品 | |
|-------------------------|-------------------|
| 品名 | 超硬カッター-45度標準品 |
| 品番 | EA819RJ-12 |
| 規格 | 12x30x75mm |
| 軸径 | 6.0mm |
| 刃径 | 12.0mm |
| 刃長 | 30.0mm |
| 全長 | 75.0mm |
| 材質 | タングステンカーバイド |
| 用途 | 鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄 |
| 特徴 | ACCELERATORコーティング |
| 形状 | 円錐型(ボールノーズタイプ) |
| 研削速度 | 最大で2倍になります。 |

AR

仕様

| | | | |
|---|-------------|--------|---------------|
| 刃径×刃長×全長 | 12×30×75mm | 軸径 | 6.0mm |
| 材質 | タングステンカーバイド | 用途(対象) | 鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄 |
| ACCELERATORコーティング | | | |
| 特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。 | | | |
| 新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。 | | | |
| 円錐型(ボールノーズタイプ) | | | |
| ARコート(ACCELERATORコート)は他の主要なダブルカットバーと比べて、材料の研削速度が最大で2倍になります。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.