

品番：**EA819RJ-16**

品名：16 x78mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター



販売価格	<b>10,900円</b> (税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 5</b> (2026/06/21 08:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0933ページ		



G0933P 超硬カッター-エンドミル	
品名	超硬カッター-エンドミル
品番	EA819RJ-16
規格	16x33x78mm
軸径	6.0mm
材質	タングステンカーバイド
用途	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
特徴	ACCELERATORコーティング
研削速度	最大で2倍になります。



#### 仕様

刃径×刃長×全長	16×33×78mm	軸径	6.0mm
材質	タングステンカーバイド	用途(対象)	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
ACCELERATORコーティング			
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。			
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。			
円錐型(ボールノーズタイプ)			
ARコート(ACCELERATORコート)は他の主要なダブルカットバーと比べて、材料の研削速度が最大で2倍になります。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.