

品番：**EA819RK-12**

品名：12 x70mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター



販売価格	8,730円 (税抜) / 9,603円(税込)		
カタログ価格	8,730円(税抜) / 9,603円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/21 08:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0933ページ		



G0933P 超硬カッター(コーティング)	
品名	超硬カッター(コーティング)
品番	EA819RK-12
軸径	6.0mm
刃径	12.0mm
刃長	25.0mm
全長	70.0mm
材質	タングステンカーバイド
用途(対象)	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
研削速度	10000m/min
送り	0.1mm/rev
回転数	10000rpm
切削深	0.5mm
切削速度	10000m/min
送り	0.1mm/rev
回転数	10000rpm
切削深	0.5mm



仕様

刃径×刃長×全長	12×25×70mm	軸径	6.0mm
材質	タングステンカーバイド	用途(対象)	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
ACCELERATORコーティング			
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。			
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。			
円錐型			
ARコート(ACCELERATORコート)は他の主要なダブルカットバーと比べて、材料の研削速度が最大で2倍になります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.