

品番：**EA819RK-12**

品名：12 x70mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター



販売価格	<b>8,730円</b> (税抜) / 9,603円(税込)		
カタログ価格	8,730円(税抜) / 9,603円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 3</b> (2025/09/19 13:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0970ページ		



G097000 超硬カッター-超硬カッター	
品名	超硬カッター
品番	EA819RK-12
規格	12x70mm/6mm軸
材質	タングステンカーバイド
用途	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
特徴	ACCELERATORコーティング
形状	円錐型
刃径	12mm
刃長	25mm
全長	70mm
軸径	6.0mm
軸長	70mm
重量	約10g
納期	約1週間
価格	8,730円(税抜)
在庫	3



#### 仕様

刃径×刃長×全長	12×25×70mm	軸径	6.0mm
材質	タングステンカーバイド	用途(対象)	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
ACCELERATORコーティング			
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。			
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。			
円錐型			
ARコート(ACCELERATORコート)は他の主要なダブルカットバーと比べて、材料の研削速度が最大で2倍になります。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.