

品番：**EA819RK-9.6**

品名：10x64mm/6mm軸 [Coated]超硬カッター



販売価格	6,930円 (税抜) / 7,623円(税込)		
カタログ価格	6,930円(税抜) / 7,623円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/21 09:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0933ページ		



G0933P 超硬カッター-超硬カッター	
品名	超硬カッター
品番	EA819RK-9.6
規格	10x64mm/6mm軸
材質	タングステンカーバイド
用途	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
特徴	ACCELERATORコーティング
形状	円錐型
軸径	6.0mm
刃径	10.0mm
刃長	19.0mm
全長	64.0mm
重量	約0.15kg
納期	約1週間
価格	6,930円(税抜)
販売単位	本
在庫数	3
最新在庫	3
最新在庫日時	2026/06/21 09:01



仕様

刃径×刃長×全長	10×19×64mm	軸径	6.0mm
材質	タングステンカーバイド	用途(対象)	鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
ACCELERATORコーティング			
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。			
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。			
円錐型			
ARコート(ACCELERATORコート)は他の主要なダブルカットバーと比べて、材料の研削速度が最大で2倍になります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.