

品番：**EA819VB-10B**

品名：10x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,850円(税抜) / 5,335円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,850円(税抜) / 5,335円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/09 15:09現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0934ページ                      |      |   |



### 仕様

|   |                         |          |                                     |
|---|-------------------------|----------|-------------------------------------|
| 軸径  | 6mm                     | 刃径×刃長×全長 | 10×25×70mm                          |
| 材質  | タングステンカーバイト、TiAlNコーティング | 適合材質     | 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、<br>鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 |
| 多目的タイプ  |                         |          |                                     |
| dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)+TiAlNコーティングは切削性が高く、耐熱性にも優れます。 |                         |          |                                     |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.