

品番：EA819VB-12B

品名：12x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,460円(税抜) / 8,206円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 7,460円(税抜) / 8,206円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 11 (2026/05/28 04:13現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0934ページ                       |      |   |



### 仕様

|   |                         |          |                                     |
|---|-------------------------|----------|-------------------------------------|
| 軸径  | 6mm                     | 刃径×刃長×全長 | 12×25×70mm                          |
| 材質  | タングステンカーバイト、TiAlNコーティング | 適合材質     | 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、<br>鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 |
| 多目的タイプ  |                         |          |                                     |
| dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)+TiAlNコーティングは切削性が高く、耐熱性にも優れます。 |                         |          |                                     |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.