


品番：EA819VL-4B

品名：12x25x175mm/6mm軸 [Coated]超硬バー



販売価格	12,200円(税抜) / 13,420円(税込)		
カタログ価格	12,200円(税抜) / 13,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/09 13:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0935ページ		



品番	EA819VL-4B
軸径	6mm
刃径	12mm
刃長	25mm
全長	175mm
材質	TiAlNコーティング
用途	超硬バー



仕様

軸径	6mm	刃径×刃長×全長	12×25×175mm
材質	タングステンカーバイト、TiAlNコーティング	適合材質	一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼

多目的タイプで鋭い研削力で作業もスムーズ耐熱性にも優れます。

d-カット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な形状です。切削性が高く美しい仕上げ面が得られます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.