

品番：EA819VV-12

品名：12x25mm / 6mm軸 [Coated]超硬バー(アルミ用)



販売価格	8,330円(税抜) / 9,163円(税込)		
カタログ価格	8,330円(税抜) / 9,163円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 18:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0936ページ		



カーボンコートの利点

- フラットフリクション(摩擦低減)でチップの劣化に有効です。
- 刃が鋭利になります。(標準品の約2倍)
- 寿命が長くなります。

品名	軸径	刃径	刃長	全長	入数	販売単位	価格
EA819VV-10	6mm	10mm	25mm	70mm	1	本	8,330円(税抜)
EA819VV-12	6mm	12mm	25mm	70mm	1	本	8,330円(税抜)




### 仕様

軸径	6mm	刃径	12mm
刃長	25mm	全長	70mm
刃形状	aluカット	材質	タンガステンカーバイド、Carbonコーティング
適合材質	アルミニウム、プラスチック、チタン	入数	1本入り

aluカット(アルミニウムカット)+Carbonコーティングはコーティングによりダイヤモンド並の硬度で摩擦が小さく、切粉の目詰まりも防ぎます。

### 代替品

	<p>品番 EA819GL-302</p> <p>コメント 仕様をご確認ください</p>
--	--

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.