

品番 : EA819VW-12

品名 : 12x25mm / 6mm軸 [Coated]超硬バー(アルミ用)



販売価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
カタログ価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/21 07:46現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0936ページ		



カーボンコートの特長

- フラットフラクション(摩擦低減)で切削の効率が向上します。
- 刃が鋭利になります。(標準品の形に比べ)
- 寿命が長くなります。

品名	軸径	刃径	刃長	全長	入数	販売単位	価格
EA819VW-6	6mm	6mm	25mm	70mm	1	本	10,000円(税抜)
EA819VW-10	6mm	10mm	25mm	70mm	1	本	10,000円(税抜)
EA819VW-12	6mm	12mm	25mm	70mm	1	本	10,000円(税抜)



### 仕様

軸径	6mm	刃径	12mm
刃長	25mm	全長	70mm
刃形状	aluカット	材質	タングステンカーバイド、Carbonコーティング
適合材質	アルミニウム、プラスチック、チタン	入数	1本入り
エンドカット付き			
aluカット(アルミニウムカット)+Carbonコーティングはコーティングによりダイヤモンド並の硬度で摩擦が小さく、切粉の目詰まりも防ぎます。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.