

品番 : EA819VX-10

品名 : 10x19mm / 6mm軸 [Coated]超硬バー(アルミ用)



販売価格	8,330円(税抜) / 9,163円(税込)		
カタログ価格	8,330円(税抜) / 9,163円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 09:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0936ページ		



カーボンコートの特長

- アンチフリクション(摩擦低減)でタングステンカーバイドに匹敵する。
- 刃が長持ちします。(標準品の約2倍)
- 屑屑が落ちます。



品名	軸径	刃径	刃長	全長	入数
EA819VX-10	6mm	10mm	27mm	65mm	1本入り



### 仕様

軸径	6mm	刃径	10mm
刃長	27mm	全長	65mm
刃形状	aluカット	材質	タングステンカーバイド、Carbonコーティング
適合材質	アルミニウム、プラスチック、チタン	入数	1本入り

aluカット(アルミニウムカット)+Carbonコーティングはコーティングによりダイヤモンド並の硬度で摩擦が小さく、切粉の目詰まりも防ぎます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.