

品番：EA81B-1

品名：[76個組] 工具セット(シャッター付)



販売価格	223,500円(税抜) / 245,850円(税込)		
カタログ価格	223,500円(税抜) / 245,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/15 10:26現在)		
商品入数	1	販売単位	SET
カタログページ	0429ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具	型番	MK83
入組み点数	76		
〈セット内容〉			
(1/4")ソケット(六角)	5・5.5・7・8・10・12mm	(1/4")ラチェットハンドル	全長:130mm
(1/2")ソケット	10・12mm(六角) 13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm(十二角)	(1/2")Hexビットソケット	5・6・8・10・12mm
(1/2")ラチェットハンドル	全長:255mm	(1/2")エクステンションバー	全長:150mm
(1/2")ユニバーサルジョイント	全長:67mm	めがねレンチ(45°×6°ロング)	10×12・11×13・12×14・14×17・19×
スパナ	5.5 7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm	片目片口スパナ	10・12・14・17・19・21mm
(+)樹脂柄ドライバー	#1×75mm・#2×100mm・#3×150mm	(-)樹脂柄ドライバー	5.5×75mm・6. 3×100mm・8×150mm
(-)割柄ドライバー(貫通)	10×150mm	モンキーレンチ	最大口幅:30mm 呼び寸法: 200mm 最大口幅:36mm 呼び寸法:

			250mm 最大口幅:46mm 呼び寸法: 300mm
パイブレンチ	呼び寸法:250・300・350mm	強力ミニクリッパー	呼び寸法:215mm
コンビネーションプライヤー	呼び寸法:150mm 切断能力…(鉄線):φ2mm 呼び寸法:200mm 切断能力…(鉄線):φ2.6mm	ペンチ	呼び寸法:175mm 切断能力…(鉄線):φ2.75mm 呼び寸法:200mm 切断能力…(鉄線):φ3.4mm
ラジオペンチ	呼び寸法:150mm 切断能力…(軟線):φ2.0mm・(硬線):φ1.6mm	強力ニッパー	呼び寸法:150mm 切断能力…(軟線):φ2.6mm・(硬線):φ2.0mm・(ピアノ線):φ1.8mm
ウォーターポンププライヤー	呼び寸法:250mm 掴み能力…(パイプ):φ6~32mm	コンビハンマー	頭重量:453g 全重量:730g 頭径…(鉄):32mm・(樹脂):30mm
六角棒レンチ(4本組)	2・2.5・3・4mm	穴用スナップリングプライヤー(直)	クロー径:φ2.0mm 適用リング呼び径:19~30mm
軸用スナップリングプライヤー(直)	クロー径:φ2.0mm 適用リング呼び径:19~30mm	スナップリングプライヤー先端クローセット(10本組)	直型(ロング):φ1.5mm×2(1対) ・φ2.0mm×2(1対) 曲型:φ1.5mm×2(1対)・φ2.0mm×2(1対) 平型×2(1対)
ケースサイズ(シャッター付)	1125(W)×145(D)×630(H)mm (スチール製)	重量	32kg
一般機械整備向けに入組品を吟味した保守・点検に最適なセットです。			
スライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。			
ケースに製品の影絵が施してあるので収納位置が明確になり未返却や紛失が分かりやすい。			
※壁かけ、すえ置きにかかわらず、アンカーによる施工が必要です。壁の材質や構造により、壁を補強する必要があります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.